

Techno Matic TM-3006 uden Iltstyring

STOKERSTYRING TIL MINDRE ANLÆG



TM3006 stokerstyring er fremstillet til styring af små stoker anlæg og forberedt for udvidelse med iltstyring.

TM3006 er udviklet på baggrund af erfaringen fra den mere avancerede stokerstyring TM3010. Den anvendte teknologi er

anderledes og begrænsninger i de mulige udvidelser gør TM3006 et kosteffektivt produkt til mindre anlæg – både i versionen med og uden iltstyring.

TM3006 måler kedlens udgående temperatur og styrer både blæser og fødemekanisme for at sikre at den ønskede temperatur opretholdes i systemet. Blæseren reguleres uden brug af frekvensomformer og puls-pause perioden på fødemekanismen bruges til at regulere mængden af brændsel i brænderhovedet. Temperaturføleren, der følger med TM3006, gør brugen af den traditionelle termostat overflødig. Samtidig gør den det muligt at regulere ydelsen på kedlen trinløst fra under 20% til 100%.

Styringen er standard monteret i et plastik kabinet med frontfolie, der indeholder kontrolknapperne. Alternativt kan TM3006 leveres som et monteret print og en folie designet til den enkelte fabrikant. I denne version kan fabrikanten designe TM3006 direkte ind i sit system.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Direkte udgang til motor til fødemekanisme (3x400VAC) med solid state relæer
- Direkte udgang til blæser (230VAC) med solid state relæ
- Direkte udgang til automatisk tænding (230VAC)
- Indgang fra overkogstermostat afbryder forsyning til fødemekanisme og blæser (dobbelt relæ af sikkerhedshensyn)
- Indgange til sikkerhedskontakter (låge, frakobling, motoroverbelastning)
- Indgang til flammeovervågning (Lys afhængig modstand)
- Styrer udgående temperatur, som kan indstilles af brugeren
- Kan udvides til at styre iltniveauet i røggassen
- Styrer opstartsekvens med eller uden automatisk tænding
- Styrer pausefyring eller genstart med eller uden automatisk tænding
- Menubaseret display, der viser nuværende temperatur, iltniveau, styringsstatus, ydelse osv.



["Download brugermanual Klik Her"](#) (119 KB) (kræver Adobe Reader)

["Download TM3006 BIO Manager Setup.exe Klik Her"](#)

["Download Kommunikationsstik TM3006 Klik Her"](#) (kræver Adobe Reader)

["Download tmManager dk 1.11 Klik Her"](#) (kræver Adobe Reader)

["Download TM3006 Brugerm ver7.00 Klik Her"](#) (kræver Adobe Reader)

["Download TM3006 Serviceman DK v.7.01 Klik Her"](#) (kræver Adobe Reader)

["Download TM3006 Serviceman DK v.7.04 Klik Her"](#) (kræver Adobe Reader)

["Download TM3006 Teknisk manual ver. 7.00 Klik Her"](#) (kræver Adobe Reader)