

Altech Datablad

Altech Koblingsdåser og Tilbehør



BD nr. 08 763x.xxx



For mere information, kontakt os på Altech@sgdd.dk eller i din nærmeste Brødrene Dahl butik

Saint-Gobain Distribution Denmark, Park Alle 370, 2605 Brøndby

ALTECH KOBLINGSDÅSER

BESKRIVELSE

Til mur, gips og pladevægge i 12, 15, 16 og 18 mm

PRODUKTEGENSKABER

- Koblingsdåserne er i PA 6 plast.
- Fittings er i CW 617N messing.
- Kompressionsfittings med fast støttebøsning.
- Mål på koblingsdåser 08 7630.01x: Højde 130 mm, bredde 50 mm, indmuringsdybde 48 mm.
- Mål på gipsbøsningen: Udvendig diameter 52 mm.
- Mål på gipsflangen: Udvendig diameter 90 mm.
- Dåsen kan skilles i to dele, så den er nem at arbejde med.
- Med gummipakning indbygget i dåsen.
- Monteres med gummimembran og vådrums-lim.
- Benyt specielt værktøj til samling og adskillelse af dåsen.
- Overskydende gevind på gipsbøsning fjernes med Altech afskæringsværktøj.

MÆRKNING/GODKENDELSER

Vinklerne 12, 15 og 18 mm er godkendt med VA 1.22/19337.



Vinklerne 12, 15, 16, 18 mm er godkendt til drikkevand GDV nr. 3/00012.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Se installationsvejledning for Altech koblingsdåse til mur, og koblingsdåse til gips- og pladevægge.

ADVARSLER

Installationen trykprøves før væggen lukkes til.

PRODUKTOVERSIGT

BD nr. 08 7630.012 Altech 1/2" x 12 mm koblingsdåse til mur og lette skillevægge

BD nr. 08 7630.015 Altech 1/2" x 15 mm koblingsdåse til mur og lette skillevægge

BD nr. 08 7630.018 Altech 1/2" x 18 mm koblingsdåse til mur og lette skillevægge

BD nr. 08 7630.216 Altech 1/2" x 16 mm koblingsdåse til alupex-rør EJ VA GODKENDT

BD nr. 08 7631.115 Altech 1/2" x 15 mm koblingsdåse til gipsvægge

BD nr. 08 7631.215 Altech 1/2" x 15 mm dobbelt koblingsdåse til mur med dobbeltbeslag cc 153 mm

BD nr. 08 7631.415 Altech 1/2" x 15 mm dobbelt koblingsdåse til radiator cc 50 mm



ALTECH KOBLINGSDÅSER

RESERVEDELE & TILBEHØR

BD nr. 08 7288.721 Altech afstandsskinne



BD nr. 08 7632.120 Altech enkelt beslag



BD nr. 08 7632.123 Altech 153 mm CC dobbelt vinkelbeslag



BD nr. 08 7632.124 Altech 153 mm CC dobbelt beslag ekstra lang model



BD nr. 08 7632.125 Altech 153 mm CC dobbelt beslag alm. standard model



BD nr. 08 7632.126 Altech 50 mm dobbelt beslag til radiator



BD nr. 08 7632.200 Altech universal montageskinne, aluminiumsplade til montage af koblingsdåser



BD nr. 08 7632.320 Altech Trykprøveprop



BD nr. 08 7632.340 Altech gipsbøsning variabel fra 10 - 40 mm pladetykkelse



BD nr. 08 7632.820 Altech 120x120 gummi membran



BD nr. 08 7632.830 Altech monteringsværktøj til koblingsdåse, gipsomløber



BD nr. 08 7632.840 Altech monteringsværktøj til koblingsdåse, muromløber



BD nr. 08 7635.350 Altech flange til gipsbøsning 08 7632.340



BD nr. 08 7638.800 Altech afskæringsværktøj til Altech koblingsdåser (ikke Push)



Monteringsvejledning

Montering i gipsvægge o.l.

Dåsen skal altid fastgøres enten på skillevæg eller f.eks.

På bræt påsat rekler.

Fig. 1



Gipsdåse
Monteret på bræt påsat rekler.

Fig. 2



Gipsdåse
Monteret på bagvæg.

Koblingsdåse fastgøres (fig.1 eller 2)

Koblingsdåse adskilles.

Pex-rør monteres på vinkel med kompressionsring og omløber, der spændes ca. $\frac{3}{4}$ omgang, så man er sikker på tæthed.

Vinkel monteres i dåsens rille, omløber monteres og skrues ca. 2 omgange, låg monteres med 2 skruer, omløber skrues fast. Husk at trykprøve installationen.

Roset skrues på gevindomløber.

Tætningsmembran trækkes ned over gevindomløber og limes med godkendt vådrumslim. fig. 3

Overskydende gevind fjernes med afskæringsværktøj 087638-800.

